

Tak for den tillid du har vist os med købet af BEHRINGER BASS OVERDRIVE BOD100. Denne høj kvalitets effektpedal er blevet udviklet specielt til basguitarer. Takket være de talrige features får du den typiske rørforvrængning, et følelsesfuldt sustain og en superfed klang.

1. BETJENINGSELEMENTER




Set fra oversiden

- 1 Med *LEVEL*-kontrollen regulerer du udgangsvolumen.
- 2 Med *HIGH*-kontrollen kan du hæve/sænke de høje frekvenser.
- 3 Med *LOW*-kontrollen kan du hæve/sænke de dybe frekvenser.
- 4 Med *GAIN*-kontrollen regulerer du forvrængningens intensitet.
- 5 Ved hjælp af *BAL*(ance)-knappen indstilles forholdet mellem det tørre direkte signal og effektsignalet.
- 6 *ON/BATT*-LED'en lyser, så snart effekten er aktiveret. Desuden kan du kontrollere batteriets tilstand.
- 7 Med pedalen aktiverer/deaktiverer du effekten.
- 8 Den 6,3-mm *IN*-mono-jackbøsning er for tilslutning af instrumentet.
- 9 Den 6,3-mm *OUT*-mono-jackbøsning fører signalet videre til din forstærker.

Via *DC IN*-tilslutningen kan du tilslutte et 9 V adapter (er ikke med i leveringsomfanget).

BATTERIRUMMET sidder under pedalen. For at skifte eller sætte batteriet i, trykker du forsigtigt leddene sammen med en kuglepen og fjerner pedalen. Pas på at du ikke ridser pedalen.

 BOD100 har ingen On/Off-knap. BOD100 er klar til brug, så snart der er stukket et kabel i IN-bøsningen. Træk stikket ud af IN-bøsningen, når BOD100 ikke skal bruges. På den måde forlænger du batteriets levetid.

SERIENUMMERET sidder på undersiden af pedalen.

2. GARANTI

Vores i øjeblikket gældende garantibetingelser finder du på <http://www.behringer.com>.

3. TEKNISKE DATA

In	
Tilslutning	6,3-mm-mono-jacktilslutning
Impedans	500 k Ω
Out	
Tilslutning	6,3-mm-mono-jacktilslutning
Impedans	1 k Ω
Strømforsyning	9 V, 100 mA DC, reguleret PSU-SB-CN BEHRINGER 220 VAC Adapter Kina PSU-SB-EU BEHRINGER 230 VAC Adapter Europa PSU-SB-JP BEHRINGER 100 VAC Adapter Japan PSU-SB-SAA BEHRINGER 240 VAC Adapter Australien PSU-SB-UK BEHRINGER 240 VAC Adapter UK PSU-SB-UL BEHRINGER 120 VAC Adapter USA
Nettilslutning	2-mm DC-tilslutning, Center negativ
Batteri	9 V type 6LR61
Effektforbrug	30 mA
Mål (H x B x D)	ca. 54 mm x 70 mm x 123 mm
Vægt	ca. 0,33 kg

Firmaet BEHRINGER bestræber sig altid på at sikre den højeste kvalitetsstandard. Nødvendige modifikationer foretages uden forudgående meddelelse. De tekniske data og pedalens udseende kan derfor afvige fra ovennævnte informationer og billeder.

4. SIKKERHEDSOPLYSNINGER

Må ikke anvendes i nærheden af vand eller installeres i nærheden af varmeanheder. Brug kun godkendte tilslutninger/tilbehør. Forsøg ikke selv at reparere produktet. Kontakt vores kvalificerede servicepersonale for at få udført service og reparation, **især hvis strømforsyningsledningen eller stikket er beskadiget.**

Tekniske ændringer og ændringer i firmalogo forbeholdes. Alle angivelser stemmer overens med standen ved trykning. De her afbildede eller anvendte navne på andre firmaer, institutioner eller publikationer og deres pågældende logos er varemærker fra deres pågældende indehaver. Deres anvendelse kan under ingen omstændigheder påvirke det pågældende varemærke eller opståelsen af en forbindelse mellem varemærkeindehaverne og BEHRINGER®. BEHRINGER® påtager sig intet ansvar for rigtigheden eller fuldstændigheden af de indholdte beskrivelser, afbildninger og angivelser. Afbildede farver og specifikationer kan afvige en smule fra produktet. Distributører og forhandlere er ingen fuldmægtige af BEHRINGER® og er ikke bemyndiget til på nogen måde, hverken udtrykkelig eller gennem entydig handling, at gøre bindende tilsagn for BEHRINGER®. Denne vejledning er ophavsretligt beskyttet. Enhver mangfoldiggørelse, hhv. ethvert eftertryk, også i uddrag, samt enhver gengivelse af illustrationer, også i ændret tilstand, er kun tilladt med skriftlig godkendelse fra firmaet BEHRINGER Spezielle Studioteknik GmbH. BEHRINGER er et registreret varemærke.

ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDSES.

© 2005 BEHRINGER Spezielle Studioteknik GmbH.
BEHRINGER Spezielle Studioteknik GmbH,
Hanns-Martin-Schleyer-Str. 36-38,
47877 Willich-Müncheide II, Tyskland.
Tlf. +49 2154 9206 0, Fax +49 2154 9206 4903